

BERA™ Lödvatten Koncentrerat**PRODUKTNAMN**

BERA™ Lödvatten Koncentrerat

SAMMANSÄTTNING

Framställt av bland annat zinkklorid och ammoniumklorid.

FYSISKA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Aktiveringsintervall	150 - 400 °C
Form	Vätska
Densitet	1,53 - 1,55 g/cm ³
Rester	Korrosiva

**LEVERANSPROGRAM**

100 ml plastflaska med pensel

1 L flaska

25 L dunk


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

BERA™ Lödvatten Koncentrerat är ett flussmedel som används i samband med mjuklödning av zink, koppar, mässing och stål, främst för lödning av zinkrännor eller beklädnadspaneler. Innehåller inga fria syror, men är ett kraftfullt flussmedel med hög rengöringsförmåga.


BERA™ Lödvatten Koncentrerat kan spädas ut med vatten i förhållande 1:4. Även i utspädd form behåller lödvattnet sin rengöringsförmåga. När det används utspädd är det i allmänhet inte nödvändigt att rengöra lödföremålen efter lödning.

INSTRUKTION

1. Före uppvärmning appliceras BERA™ Lödvatten Koncentrerat med en pensel på de metallytor som skall lödas.
2. Värm upp metallytorna antingen med lödkolv eller låga och tillsätt lödtennet.
3. För att undvika korrosion/svartning (zink) avlägsnas rester av lödvattnet efter lödning genom att tvätta av med vatten medan lödningen är varm, alternativt används en 5% sodaupplösning (natriumkarbonat), som neutraliserar lödvattnet.

Boliden Bergsøe A/S
 Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Denmark

 +45 4326 8300

 sales.glostrup@boliden.com

 www.boliden.dk